Accessoires pour hottes, 830 mm LZ49601



- ✓ Compatible avec une hotte tiroir
 ✓ Le cadre rabattable permet de faire disparaître la hotte tiroir en entier dans le meuble haut.
- ✓ Installation directe au mur de la cuisine
 ✓ Convient pour: Hotte téléscopique de 90cm de large

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit emballé:	85 x 530 x 630 mm
Dimensions de la palette (mm):	140.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette:	30
Poids net:	4.0 kg
Poids brut:	6.1 kg
Code EAN:	4242003884652




Accessoires pour hottes, 830 mm LZ49601




Accessoires pour hottes, 830 mm LZ49601


Z49601








A: Voir le tableau de combinaison




Mesures en mm Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension




A: Voir le tableau de combinaison


Dessins sur mesure



Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension


Installer directement au mur de la cuisine






Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension

Éléments de cuisine avec étagères latérales Installer directement au mur de la cuisine





avec cadre d'abaissement profondeur du corps du meuble selon
le tableau de combinaisons


Mesi

Mesures en mm

Mesures en mm Tableau de combinaisons pour une hotte télescopique de 90 cm avec kit de suspension


Conception de l'appareil dans le placard	Profondeur d'encastrement de l'appareil avec kit de suspension	Profondeur de la poignée (X)	Profondeur d'encastrement totale	Profondeur d'ossature des éléments de cuisine
Conception A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Conception B	301	31	332	≥ 334

Si l'on utilise un panneau de niche de >5 mm, le kit de suspension doit être soutenu par dessous. La profondeur de l'ossature des éléments de cuisine doit être ajustée en conséquence.



A: Voir le tableau de combinaisons

Mesures en mm Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension



A: Changement du filtre