

Long-life recirculatieset, standaard uitrusting LZ11ITD11



Regenereerbaar recirculatie unit: verwijdt betrouwbaar geuren, levensduur max. 10 jaar

- ✓ Startset voor recirculatie
- ✓ Combineerbaar met vlakschermkappen en SlimLine afzuigkappen.
- ✓ Meervoudig regenereerbaar cleanAir koolstoffilter
- ✓ Voor inbouw in een bovenkast
- ✓ Bestaande uit filterbehuizing, meervoudige regenereerbaar filter, flexibele slang, 2 slangklemmen en bevestigingsmateriaal.

Uitrusting

Technische Data

Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 365x300x690 mm
 Palletafmetingen: 200.0 x 80.0 x 120.0
 Standaard aantal units per pallet: 20
 Nettogewicht: 7.4 kg
 Brutogewicht: 8.9 kg
 EAN-code: 4242003877173







Long-life recirculatieset, standaard uitrusting LZ11ITD11

Uitrusting



Los verkrijgbare accessoire

- Startset voor recirculatie
- Combineerbaar met vlakschermkappen en SlimLine afzuigkappen.
- Meervoudig regenerereerbaar cleanAir koolstoffilter
- Voor inbouw in een bovenkast
- Bestaande uit filterbehuizing, meervoudige regenerereerbaar filter, flexibele slang, 2 slangklemmen en bevestigingsmateriaal.

Long-life recirculatieset,
standaard uitrusting
LZ11ITD11


Maatschetsen	
Afmeting in mm Montage motor-unit met luchtcirculatieset  A: Flexibele slang	Afmeting in mm Montage motor-unit met luchtcirculatieset 
Afmeting in mm Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe  A: Zie combinatietabel	Afmeting in mm Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe  A: Zie combinatietabel

Maatschetsen



Afmeting in mm


Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset



A: Filter vervangen

Afmeting in mm

Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset




Gebruik van een luchtcirculatiemodule bij kasten met dwarstraverse (liftdeur) niet mogelijk

Maatschetsen

Afmeting in mm


Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset



Gebruik van een luchtcirculatiemodule bij kasten met dwarstraverse (liftdeur) niet mogelijk

Afmeting in mm


Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe



A: Filter vervangen

Afmeting in mm


Montage geïntegreerde designkap met luchtcirculatieset



A: Flexibele slang
B: Apparaathoogte

Afmeting in mm

Montage geïntegreerde designkap met luchtcirculatieset



Gebruik van een luchtcirculatiemodule bij kasten met dwarstraverse (liftdeur) niet mogelijk
A: $\geq$ Apparaathoogte: + 230 mm